

afmetingen: 275 x 96 mm
 materiaal: synaps 135 grams
 afwerking: op maat gesneden en
 gevouwen

*zie laatste pagina voor
 snijlijn en vouwlijnen*

Voorzijde


QUICKSTART




Position the system
 on solid ground.
 Open the display.



Connect plug to
 socket (230V).
 Only use the supplied
 battery loader.



1. Take the camerahead with
 the protective shell out of
 the drum.
2. Take the head out of the shell.
3. Place the shell in the
 store position.



Take a picture:
 press button

Start video
 recording:
 press button.
 Stop recording:
 press again.


To take out card:
 Press the SD
 card and take
 card out of
 opening.

End of the inspection:
 Put camerahead in protective
 shell and put this unit in the
 drum. This prevents
 unnecessary load on the rubber
 part in order to keep this straight.



Achterzijde

Led indications



General

- Always read the entire manual prior to the use of the system.
- Complete manual can be downloaded via: www.camtronics.eu
- No claims can be made regarding this Quickstart.

Maintenance



- Clean Miniflex with a moist cloth. *Never spray clean the system!*
- Use and store in a well ventilated environment. Temperature: min 0°C and max 45°C.

Problem solving

Horizontal lines on the displayed image.



Check if transmitter is activated.



Switch off transmitter and start video recording or take a picture.

To take corners it is necessary to grease this part before starting an inspection. Use acid-free vaseline.



AFWERKING:
Op maat gesneden en gevouwen

----- = vouwlijn

_____ = snijlijn

In gevouwen toestand
dit blad voorop

QUICKSTART

